

**Fladespændepatron form AD, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 25mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	300315 25
GTIN	4062406243043
Artikelklasse	32A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Anvendelse:**

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

**Specialtilbehør:**

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

**Teknisk beskrivelse**

Udvendig Ø D	65 mm
Udragende længde, A-mål	80 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	25 mm
Ekstra spændeskruer nr. 309900	25
Adapter	SK 50 kort
Norm	DIN 6359
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD

Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 μm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fladespændepatron

---

## Tilbehør

Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 25 mm	309900 25
--	-----------