



## Fladspændepatron form AD med kølekanalboringer, SK 50 kort, Spænde-Ø D1: 8mm



### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 300325 8      |
| GTIN                | 4062406243081 |
| Artikelklasse       | 32A           |

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Med Balluff-/RFID-chip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler. Afbalanceringsgrad G 6,3 / 18000 min<sup>-1</sup>.

**Med kølekanaler. Kan ikke låses.**

#### Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

#### Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

### Teknisk beskrivelse

|                                |            |
|--------------------------------|------------|
| Udragende længde, A-mål        | 63 mm      |
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 8          |
| Udvendig Ø D                   | 28 mm      |
| Spænde-Ø D <sub>1</sub>        | 8 mm       |
| Adapter                        | SK 50 kort |
| Norm                           | DIN 6359   |
| Holder-standard                | ISO 7388-1 |

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Form                                    | AD                                |
| Kølekanaler                             | Ikke låsbar                       |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 6,3 ved 18000 min <sup>-1</sup> |
| Rundløbsnøjagtighed                     | ≤ 3 μm                            |
| Spåntagningsstrategi                    | HPC                               |
| Produkttype                             | Fladespændepatron                 |

---

## Tilbehør

|  |          |
|--|----------|
| Reservespændeskrue til patron med spænde-Ø D1 8 mm | 309900 8 |
|--|----------|