

Garant**Gevindfræsehoved, med gevind, Ø D: 26mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	218110 26
GTIN	4062406245245
Artikelklasse	21R

Beskrivelse**Anvendelse:**

- Til store og dybe gevind.
- Til cylindriske indvendige gevind; yderligere vendeplatter og holdere fås på forespørgsel.
- Til gennemgående gevind og bundhulsgevind.
- Kan anvendes universelt til venstre- og højregevind.
- Lavt skæretryk.

Teknisk beskrivelse

Plattestørrelse	11
Samlet længde $L_{i alt}$	25,2 mm
Udhængslængde L_1	20 mm
Antal skær Z	3
Effektiv ØD	26,5 mm
Holdegevind	M12
Vendeplatteskrue	279810 4 (TX8; 1,02 Nm)
Krave-Ø D_1	21 mm
L_2	5,2 mm

Antal spånnoter	3
Anvendelse ved boringstype	Bundhul
Anvendelse ved boringstype	gennemgangshul
Skæreretning	Venstre og højre
Skaftudførelse	med gevind
Indvendig køling	ja
Produkttype	Gevindfræser

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX8	659922 TX8
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200