

Garant**Fladespændepatron Form AD, BT 30 kort, Spænde-Ø D1: 8mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 303610 8 |
| GTIN | 4062406250065 |
| Artikelklasse | 31A |

Beskrivelse**Udførelse:**

Alle skafter slebne efter hærkning (rolig gang).

Fordel:

Takket være **dobbeltkontakten af konus og plananlæg** opnås en mere stabil og præcis opspænding:

- **Bedre overfladekvalitet**
- **Længere værktøjsstandtider**
- **Konstant sæde i spindlen (også ved høje omdrejningstal)**
- **Bedre rundløbsnøjagtighed**

En BT-holder med dobbeltkontakt kan også anvendes i en standard BT-maskinspindel – og også omvendt. Fordelene ved en dobbeltkontakt opstår dog kun ved en dobbeltkontaktholder og -spindel.

Anvendelse:

Til fastspænding af værktøj med medbringerflade på siden iht. DIN 1835 B og 6535 HB.

Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308760 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835.

Teknisk beskrivelse

| | |
|--------------------------------|-------|
| Ekstra spændeskruer nr. 309900 | 8 |
| Spænde-Ø D ₁ | 8 mm |
| Udragende længde, A-mål | 50 mm |

| | |
|---|-----------------------------------|
| Udvendig Ø D | 28 mm |
| a | 1 mm |
| Adapter | BT 30 kort |
| Norm | DIN 6359 |
| Holder-standard | ISO 7388-2 |
| Holder-standard | JIS B6339 |
| Form | AD |
| Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal | G 2,5 ved 25000 min ⁻¹ |
| Rundløbsnøjagtighed | ≤ 3 µm |
| Spåntagningsstrategi | HPC |
| Udførelse | BT-DC |
| Produkttype | Fladespændepatron |

Tilbehør

| | |
|---|----------|
| Reservespændeskruer til patron med spænde-Ø D1 8 mm | 309900 8 |
|---|----------|