



## Fræserhovedadapter Form ADB, SK 40 kort, Dorn-Ø d1: 27mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301017 27
GTIN	4062406251888
Artikelklasse	32A

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- **Slebet konisk skaft, holdetap og slebne kontaktflader ved kraven.**
- **Kort længde uden for maskinspindelen.**
- **Større krave-kontaktflade.**
- **Med RFID / Balluffchip-boring.**

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

#### Leveringsomfang:

Inkl. fræserspændeskruer.

#### Specialtilbehør:

Fastspændingsbolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835, specialnøgle nr. 309840. Fræserspændeskruer nr. 309860; 309861.

### Teknisk beskrivelse

passende specialnøgle nr. 309840	27
Udvendig Ø D	50 mm
Ekstra fræserspændemøtrik nr. 309860 / 309861	27
Udragende længde, A-mål	35 mm
Fræsedornslængde L <sub>4</sub>	21 mm
Dorn-Ø d <sub>1</sub>	27 mm

Spænde-Ø D <sub>1</sub>	27 mm
Adapter	SK 40 kort
Norm	DIN 6357
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 5 µm
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Fræserhovedadapter