

**Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB, SK 50 kort, MK indvendig: 2****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	301255 2
GTIN	4062406252274
Artikelklasse	32A

Beskrivelse**Udførelse:**

- **Slebet indvendigt og udvendigt.**
- **Med Balluffchip-boring.**

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 8 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 60 mm

Udvendig \varnothing D: 32 mm

Teknisk beskrivelse

Udragende længde, A-mål	60 mm
Udvendig \varnothing D	32 mm
Morsekonus indv.	2
Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 8 \mu\text{m}$

Produkttype

Holtheadapter