



Reduktionspatron til MK-skaft Form ADB, SK 50 kort, MK indvendig: 3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	301255 3
GTIN	4062406252281
Artikelklasse	32A

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet indvendigt og udvendigt.
- Med Balluffchip-boring.

Alle skafter er blæst med fine glasperler.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, AB-spændenøgler nr. 308820– 308835.

Rundløbsnøjagtighed: $\leq 8 \mu\text{m}$

Udragende længde, A-mål: 65 mm

Udvendig \varnothing D: 40 mm

Teknisk beskrivelse

Morsekonus indv.	3
Udragende længde, A-mål	65 mm
Udvendig \varnothing D	40 mm
Adapter	SK 50 kort
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 6,3 ved 15000 min^{-1}
Rundløbsnøjagtighed	$\leq 8 \mu\text{m}$

Produkttype

Holtheadapter