

HOLEX**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 22,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 22,5
GTIN	4062406253509
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D	22,5
Serie	HOLEX Pro

Skaftlængde L_s	56 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT070308 / XOMT070305
Nyttelængde L_1	91 mm
Vendeplatteskruesæt	232980 3 (TX7, 0,8 Nm)
Skaft-Ø D_s	25 mm
Antal skær Z	1
Samlet længde L	166 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,3 mm
Udhængslængde L_A	110 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200