

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 3xD, Ø DC m7: 19,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235005 19,5
GTIN	4062406253110
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Teknisk beskrivelse

Antal skær Z	1
Nyttelængde L ₁	60 mm
Nominel Ø D	19,5
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT06T205 / XOMT06T204
Skaft-Ø D _s	25 mm
Skaftlængde L _s	56 mm
Serie	HOLEX Pro
Vendeplatteskruesæt	232980 2 (TX7;0,8Nm)

Samlet længde L	133 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	77 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	3×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200