

**HOLEX****HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskraft, 4xD, Ø DC m7: 39,5mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 39,5
GTIN	4062406253714
Artikelklasse	22L

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

**Boringstolerance:** -0,05 / +0,3 mm

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

**Leveringsomfang:**

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

**Anbefaling:**

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT13M510 / XOMT13M506
Nominel Ø D	39,5

Skaft-Ø $D_s$	40 mm
Vendeplatteskruesæt	232980 6 (TX15;3Nm)
Serie	HOLEX Pro
Skaftlængde $L_s$	70 mm
Nyttelængde $L_1$	160 mm
Antal skær Z	1
Samlet længde L	261 mm
Maks. justeringsgrænse $V_{max}$	0,35 mm
Udhængslængde $L_A$	191 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500