

HOLEX**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskraft, 4xD, Ø DC m7: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 17
GTIN	4062406253417
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT06T205 / XOMT06T204
Nyttelængde L ₁	71 mm

Vendeplatteskruesæt	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Skaftlængde L_s	56 mm
Serie	HOLEX Pro
Nominel $\varnothing D$	17
Antal skær Z	1
Skaft- $\varnothing D_s$	25 mm
Samlet længde L	143 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,25 mm
Udhængslængde L_A	87 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200