

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2xD, Ø DC m7: 31mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235000 31
GTIN	4062406252939
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,1 / +0,25 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	65 mm
Skaft-Ø D _s	32 mm
Vendeplatteskruesæt	232980 5 (TX15;3Nm)
Nominal Ø D	31
Antal skær Z	1
til tomme-Ø	1 7/32 tommer
Serie	HOLEX Pro
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT110408 / XOMT110406

Skaftlængde L_s	60 mm
Samlet længde L	152 mm
Maks. justeringsgrænse V_{max}	0,35 mm
Udhængslængde L_A	92 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	ISO 9766
Bor anvendelse	Betinget skrå udgang
Bor anvendelse	Betinget buet
Bor anvendelse	Betinget tværboring
Bor anvendelse	Betinget skrå forboring
Bor anvendelse	Betinget pakkeboring
Bor anvendelse	Betinget centrerboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500