

HOLEX**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 4xD, Ø DC m7: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235010 18
GTIN	4062406253431
Artikelklasse	22L

Beskrivelse**Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

Boringstolerance: -0,05 / +0,3 mm

Anvendelse:

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

Leveringsomfang:

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

Anbefaling:

Ved forboring reduceres fremføringen til 70 %.

Teknisk beskrivelse

Nyttelængde L ₁	75 mm
Skaft-Ø D _s	25 mm

Vendeplatteskruesæt	232980 2 (TX7;0,8Nm)
Nominel Ø D	18
Serie	HOLEX Pro
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT06T205 / XOMT06T204
Skaftlængde L _s	56 mm
Antal skær Z	1
Samlet længde L	148 mm
Maks. justeringsgrænse V _{max}	0,25 mm
Udhængslængde L _A	92 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	4×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget buet
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX7	659922 TX7
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 200 cNm	659957 200