

**HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor Kombiskaft, 2xD, Ø DC m7: 32mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	235000 32
GTIN	4062406252946
Artikelklasse	22L

**Beskrivelse****Udførelse:**

HOLEX Pro Drill vendeplatte-korthulsbor er en kombination af teknisk veludviklet ydelse og omkostningseffektivitet.

Kan også klare op til 4xD når der skal bores i krævende situationer.

**Boringstolerance:** -0,1 / +0,25 mm

**Anvendelse:**

Med vendeplatter nr. 235030 – 235082.

Der behøves både SOMT-vendeplatter til det udvendige WPL-sæde og XOMT-vendeplatter til det indvendige WPL-sæde.

**Leveringsomfang:**

Med skruer (uden vendeplatte-korthulsbor).

**Teknisk beskrivelse**

ISO-kode, vendeskærsplatte	SOMT110408 / XOMT110406
Serie	HOLEX Pro
Nominel Ø D	32
Antal skær Z	1
Vendeplatteskruesæt	232980 5 (TX15;3Nm)
Skaftlængde L <sub>s</sub>	60 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	67 mm

Samlet længde L	154 mm
Maks. justeringsgrænse $V_{\max}$	0,35 mm
Udhængslængde $L_A$	94 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	2×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget buet
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

6 mm-klingetil Torx® Torx®-profil TX15	659922 TX15
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500