



Trykluftboremaskine, Type: D2121Q



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	079051 D2121Q
GTIN	7322590013295
Artikelklasse	03R

Beskrivelse

Udførelse:

Alle tekniske oplysninger vedrører et flydetryk på **6,3 bar** og den oplyste indvendige slange-Ø. Effektiv boremaskineserie i pistolform med meget rolig gang og en boreeffekt på op til 13 mm i stål. Returluftudgangen gennem håndgrebet forhindrer, at borespåner hvirvles op. Inkl. selvspændende borepatron.

Leveringsomfang:

Inklusive **lynspændeborepatron**. Ekstra med støttegreb.

Reservedel:

Udvalgte vedligeholdelsessæt (service-kit): Udskiftningsreservedelssæt til forebyggende service og vedligeholdelse fås på forespørgsel til de fleste Atlas Copco trykluftværktøjer.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsstøj	87 dB(A)
Vægt	1,4 kg
Hurtigspændepatron, spændeområde	1,5 - 13 mm
Længde	248 mm
Udgangseffekt	350 W
Producentbetegnelse	D2121Q
Maks. luftbehov	600 l/min

maks. omdrejningstal	0 - 750 min ⁻¹
Anbefalet slangestørrelse (indv. Ø)	10 mm
Maks. vibration iht. EN	2,5 m/s ²
Tryklufttilslutning	1/4 tommer
Tilslutningsgevind	BSP
Produkttype	Boremaskine