

**HOLEX****ER-spændetang til snittap, ER 32, Nom. spænde-Ø d: 6mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	309458 6
GTIN	4062406254162
Artikelklasse	32Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

- **Fastspænding af spiraltappen via kuglespændemekanisme hele vejen rundt.**
- **Integreret hurtigskifteanordning.**
- **Spændetænger til gevindboring svarende til DIN 6499 / ISO 15488.**

**Fordel:**

Hurtig låsning og frigørelse ved hjælp af fjederaktivering. Fastskruning på spiraltappens firkant er ikke nødvendig.

**Passer til:**

Alle standard-ER-spændetangspatroner.

**Bemærk:**

Spænder kun den nom. Ø. **Passer ikke i præcisions-ER-spændetangspatronen CENTRO P.**

**Teknisk beskrivelse**

Nom. spænde-Ø d	6 mm
Adapter	ER 32
Udvendig Ø D	32 mm
Samlet længde L	49 mm
Produkttype	Spændehoved

