

**Garant****Hydraulisk ekspansionsholder Skaft-Ø 32 mm, ØD1: 16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319751 16
GTIN	4062406254513
Artikelklasse	31M

**Beskrivelse****Udførelse:**

Enestående spændeomfang; spænder h6- og h7-skafter. Lasertryk på endeflader og justeringsskrue på holderen giver enkel og tydelig justering af borestangen. Inklusive længdeindstillingsskrue. Egnede til indvendig køling.

Fleksibel anvendelse på hver revolvertype.

**Fordel:**

- **Ideelle dæmpningsegenskaber, hvilket giver optimale emneoverflader og forøgelse af standtiderne.**
- **Hurtig og enkel håndtering.**
- **Fleksibel anvendelse af mellembøsninger.**
- **Perfekt centrering.**

**Anvendelse:**

Egnede til boring, rivning, forsækning og brug af borestænger.

**Teknisk beskrivelse**

Gevind M	M22×1
Ø D <sub>3</sub>	32 mm
Nyttelængde L <sub>1</sub>	59 mm
Udragende længde, A-mål	19,5 mm

Ø D <sub>2</sub>	41 mm
Spænde-Ø D <sub>1</sub>	16 mm
Bredde B	50 mm
Produkttype	Hydraulisk spændepatron