

ALBRECHT
Präzisions Spannfutter**Spændetangspatron, ekstra slank, med indvendig køling, SK 40 A = 120,
Spændeområde: 1-6mm**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	300772 1-6
GTIN	4250261554132
Artikelklasse	34F

Beskrivelse

Udførelse:

- Slebet udvendig og indvendig konus.
- Skafter slebne efter hærkning.
- Mit RFID/balluffchip-boring.
- Spændepatronen spændes med en spændeskruer bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!

Fordel:

Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.

Stort arbejdsområde og optimeret kontur af hensyn til reducerede vibrationer. Køling ved hjælp af spændetangen gennem værktøjet eller langs skaftet.

Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer og nøgle med T-greb.

Specialtilbehør:

Spændebolte (AB) nr. 308600 – 308806, Ab-spændenøgler

AB-spændenøgler nr. 308820 – 308835,

GARANT spændetang nr. 309563,

ALBRECHT spændetænger nr. 309572 – 309573.

Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D	42 mm
--------------	-------

Udragende længde, A-mål	120 mm
Ø D ₁	10,1 mm
Spændeområde	1 - 6 mm
Ø D ₂	13,5 mm
Nyttelængde L _N	20 mm
Adapter	SK 40 A = 120
Holder-standard	ISO 7388-1
Form	AD
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min ⁻¹
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/300772-1-6>