

**ALBRECHT**  
Präzisions Spannfutter**Spændetangspatron, ekstra slank, med indvendig køling, HSK-E 40 A = 75,  
Spændeområde: 1-6mm**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret

304981 1-6

GTIN

4250261554170

Artikelklasse

34F

## Beskrivelse

### Udførelse:

- HSK-funktionsflader bearbejdede.
- Skafter slebne efter hærkning.
- Med RFID/Balluffchip-boring.
- Spændepatronen spændes med en spændeskruer bagfra gennem patronen, kræver ingen spændemøtrik!

### Fordel:

Stort arbejdsområde og optimeret kontur af hensyn til reducerede vibrationer. Køling ved hjælp af spændetangen gennem værktøjet eller langs skaftet. Ekstremt slank konstruktion muliggør bearbejdning også på svært tilgængelige komponenter, f.eks. til værktøjs- og formfremstilling.

### Anvendelse:

Til spænding af værktøj med cylinderskaft iht. 6499.

### Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer og nøgle med T-greb.

### Specialtilbehør:

**ALBRECHT spændetænger nr. 309572 og 309573.**

Topnøgler nr. 309890, **GARANT spændetang nr. 309563.**

## Teknisk beskrivelse

Udvendig Ø D

44 mm

Ø D <sub>1</sub>	10,1 mm
Ø D <sub>2</sub>	13,5 mm
Spændeområde	1 - 6 mm
Udragende længde, A-mål	75 mm
Nyttelængde L <sub>N</sub>	35 mm
Adapter	HSK-E 40 A = 75
Holder-standard	DIN 69893
Holder-standard	ISO 12164-1
Form	A
Afbalanceringsgrad G ved omdrejningstal	G 2,5 ved 25000 min <sup>-1</sup>
Rundløbsnøjagtighed	≤ 3 µm
Spåntagningsstrategi	HSC
Balluffchip-boring	ja
Produkttype	Spændepatron

## Tilbehør

Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-Ø d 4 mm	309572 4
Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 3 mm	309573 3
Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-Ø d 5 mm	309572 5
Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-Ø d 3 mm	309572 3
Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 5 mm	309573 5
Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-Ø d 2 mm	309572 2
Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 1 mm	309573 1
Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 4 mm	309573 4
	309572 1

Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-  
Ø d 1 mm

Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 6 mm

309573 6

Spændetang, ekstra slanktætnet Nom. spænde-Ø d 2 mm

309573 2

Spændetang, ekstra slankIndvendig køling Nom. spænde-  
Ø d 6 mm

309572 6