



Holder til mekanisk spændepatron, Udvendig Ø D: 120mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	370125 120
GTIN	4059245292523
Artikelklasse	37K

Beskrivelse

Anvendelse:

- Som holder til spændetænger til indvendig og udvendig opspænding.
- Spændetænger placeres på holderen med 2 cylinderstifter og sikres mod fordrejning.

Materiale:

Forniklet sejhærdet stål

Teknisk beskrivelse

Højde H	45 mm
Nøglevidde str.	10 mm
Produkttype	Spændehoved

Tilbehør

Spændepatron mekanisk Udvendig opspænding Udvendig Ø D 120 mm	370126 120
---	------------