



Stålbåndmål V2A til omfang og Ø Båndbredde 35 mm, maks. måleområdeomfang: 950mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	465684 950
GTIN	2050002041288
Artikelklasse	46R

Beskrivelse

Udførelse:

Stålbåndmål **CJU** til måling af udvendigt omfang og Ø på runde genstande. Fjederbåndstålet er på forsiden forsynet med 2 skalainddelinger for omfang og Ø med lasergraveret skala. Afstand mellem delestregerne 1 mm. **Noniusaflæsning 0,1 mm**. Fejlgrænser iht. DIN 866.

V2A-udførelse i rustfrit fjederstål.

Fordel:

Nem håndtering og centreringsmulighed takket være den brede støtteflade. Høj stabilitet. Hurtigere og mere sikker måling.

Bemærk:

Båndmål C med en aflæsning på 0,05 mm og båndmål med sort belægning på forespørgsel. Stationær udførelse CJU fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

Båndtykkelse	0,2 mm
Båndbredde	35 mm
Aflæsning	0,1 mm
Måleområde for omfang	60 - 950 mm
Måleområde for Ø	20 - 300 mm
Kalibrering	G2

Produkttype

Båndmål

Services

KalibreringOmkredsmålebånd Maks. længde 1000 mm

026280 1000