

LESSMANN
THE GERMAN BRUSH COMPANY**Tændrørsbørste V2A-tråd 0,15mm Nylon glat 0,30 mm, Type: W****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 577010 W |
| GTIN | 4017359301005 |
| Artikelklasse | 57L |

Beskrivelse**Udførelse:**

Bøgetræsbase; længde 150 mm, 3 rækker, besætningsflade 40×15 mm, besætningshøjde 15 mm.

Teknisk beskrivelse

| | |
|---------------------------------|--------------------------------|
| Samlet længde L | 150 mm |
| Besætningsmateriale | Nylon |
| Børstetykkelse | 0,3 mm |
| Arbejds længde L ₃ | 40 mm |
| Besætningsbredde L ₁ | 15 mm |
| Besætningslængde H ₁ | 15 mm |
| Antal besætningsrækker | 3 |
| Basisenhed, materiale | Bøgetræ |
| Produkttype | Tændrørsbørste V2A-tråd 0,15mm |