

## Indvendig børste NOVOFLEX-B Korn SiC120, Type: 35



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	574490 35
GTIN	4013349528209
Artikelklasse	57L

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Selvcentrerende inderbørste med børsteflade af fleksible **siliciumcarbidkugler**. Samlet længde 200 mm.

#### Anvendelse:

Til **kantbrækning, slutbearbejdning af overflader** og **hornarbejde**. Fremstiller **ensartet, finslebete overflader** med høj bæreandel. Bruges på håndboremaskiner og fastmonterede maskiner. Anbefalet omdrejningstal 350 – 700 min<sup>-1</sup>, 20 – 40 sekunder.

#### Bemærk:

Må ikke anvendes tørt, men kræver slibeolie nr. 084205.

### Teknisk beskrivelse

Børste-Ø D <sub>1</sub>	38 mm
Arbejdslængde L <sub>3</sub>	70 mm
Passer til borings-Ø	32,1 - 35 mm
Skaft-Ø D <sub>5</sub>	5,7 mm
Serie	NOVOFLEX-B
Besætningsmateriale	Siliciumcarbid
Slibemiddelforkortelse	SiC
Korn	120
Anbefalet omdrejningstal	350 - 700 min <sup>-1</sup>
Produkttype	Indvendig børste

---

**Tilbehør**

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80  
Indhold 20 l

084205 20

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80  
Indhold 0,25 l

084205 0,25

High-performance-skæreolie fri for mineralolieUV 80  
Indhold 5 l

084205 5