

**Garant****Polsko-par, Til type: 300****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	382025 300
GTIN	4062406257804
Artikelklasse	310

**Beskrivelse****Udførelse:**

Variant 1

emne-Ø: 40 – 300 mm

Variant 2

emne-Ø: 158 – 500 mm

Variant 3

maks. lodret belastning: 160 kg

**Beskrivelse:****Variant 1:** Emnediameter 40 – 300 mm.**Variant 2:** Emnediameter 158 – 500 mm.**Alternativ 3:** maks. lodret belastning: 160 kg.**Anvendelse:**

Til montering på løfterens polflade. Derved kan der løftes emner med forskellige diametre. Optimeret tilgængelighed i den enkelte løftesituation.

**Passer til:**

Magnetløfter LM1 nr. 382020 str. 300 og 600.

**Leveringsomfang:**

Inklusive monteringskrue og anslagsbolte til lodret transport af laster.

**Bemærk:****Magnetløfteren må kun aktiveres på magnetiske overflader!**

Maksimal belastning varierer alt efter variant.

## Teknisk beskrivelse

Produkttype

Polsko

---

## Tilbehør

Magnetløfter LM1 maks. bærelast (plan) 300 kg

382020 300