



Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort greb forkromet, sekskant: 10mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627381 10
GTIN	7610733282944
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.

Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).

90° til indføring: Også meget svært tilgængelige steder kan nås.

100° til arbejde: Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

Materiale:

Forniklet og forkromet overflade.

Teknisk beskrivelse

sekskant	10 mm
Vinkelbenlængde	230×28 mm
Overflade	forkromet
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Unbrakonøgle
Kuglehoved på langt ben	ja
100° vinkel	ja
kort ben	ja
Lang udførelse	ja

Produkttype

Skruetrækkere