



## Sekskant-vinkelnøgle 90°– 100°, lang, med kuglehoved og kort greb pulverlakeret, sekskant: 10mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	627382 10
GTIN	7610733283125
Artikelklasse	63D

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Ekstra kort greb med fleksibel vinkel (90°– 100°); kuglehovedet kan sættes på op til en hældning på 30°. PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale.

#### Fordel:

Fleksibel vinkel på det korte greb (90°– 100°).

**90° til indføring:** Også meget svært tilgængelige steder kan nås.

**100° til arbejde:** Den gode plads til hænderne giver mulighed for behageligt og sikkert arbejde.

#### Materiale:

Overflade forniklet, forkromet og **pulvercoatet**, så man kan finde delene hurtigt gennem en tydelig farvekodning „Rainbow“.

### Teknisk beskrivelse

Overflade	pulverlakeret
Vinkelbenlængde	230×28 mm
sekskant	10 mm
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Drivprofil	Unbrakonøgle
Kuglehoved på langt ben	ja
100° vinkel	ja
kort ben	ja

Lang udførelse

ja

Produkttype

Skruetrækkere