

Garant**Elektrisk højdejusterbar arbejdsplads Bæreevne maks. 350/300 kg, Eluplan-plade, mørk, Type: 2000****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	920306 2000
GTIN	4062406261672
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Basisstel med løfteenhed med tværstivere i siden og bagpå til stabilisering. 50 mm tyk plade i mørk Eluplan. Arbejdsbord **uden** forskydelige plader, opstilling på række er ikke muligt.

Lakering:

Højdejusterbare fødder i sort, tværstivere i antracit RAL 7016, **pulverlakerede**.

Anbefaling:

Nemt montagearbejde i stående og siddende stilling.

Bemærk:

På grund af den maksimale bæreevne bør der kun benyttes mobile kabinetter. Undgå at montere kabinetter under arbejdspladen. Yderligere påbygningsdele reducerer bæreevnen tilsvarende. Leveres komplet monteret.

Teknisk beskrivelse

Arbejdsplade, dybde	750 mm
Bredde	2000 mm
Vægt	98 kg
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Arbejdsplade, længde	2000 mm
Dybde	750 mm

Højdeindstillingsområde (overkant af bordplade) fra – til	610 - 1200 mm
Løfthastighed	22 mm/s
Maks. bæreevne	300 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	300 kg
Nominel spænding	250 V
Stiktype indgang	F
Materialetykkelse	1 mm
Udførelse højdeindstilling	Elektrisk
Pladetykkelse	50 mm
Produkttype	Arbejdsbord