



Vinkelnøgle til Torx®, med boring, Torx®-profil: TX25



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	625037 TX25
GTIN	7610733281909
Artikelklasse	63D

Beskrivelse

Udførelse:

Afvinklet skaft, helt hærdet (sejhærdet). PB Swiss Tools-speciallegering med størst mulig hårdhed og samtidig særligt sejt materiale. Forniklet og forkromet overflade. Sort spids.

Fordel:

Takket være rouletteringen i henhold til ISO 13444 type B øges gribeevnen i våde eller olierede miljøer, hvilket forbedrer sikkerheden.

Vinkelbenlængde: 170×27 mm

Teknisk beskrivelse

Torx®-profil	TX25
Vinkelbenlængde	170×27 mm
Producentbetegnelse	Safety-vinkelnøgle
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Materiale	PB Swiss Tools-speciallegering
Udførelse af skaft	vinklet
Overflade	forkromet
Spids	sort
Kuglehoved på langt ben	nej
Produkttype	Skruetrækkere

