



## Ringgaffelnøglesæt, Antal nøgler: 5



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	613810 5
GTIN	4013288214171
Artikelklasse	63F

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Særligt egnet til trange steder. Takket være kombinationen med kæben, der er krummet 7,5°, og den dobbelte sekskantsgeometri opnås en fordobling af påsætningspunkterne. Den lille returvinkel i kæben tager fat om skruen for hver 15°.

Sænksmedet. Med nøglevidde med lav tolerance.

#### Norm:

**DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738**

#### Materiale:

Krom-molybdæn-stål, matforkromet.

#### Leveringsomfang:

1 ringgaffelnøgle af hver nr. 613600 / 613500 / 613800 / 613900 / 613950 / 613520 / 613970: Str. 8; 10; 13; 17; 19

#### Bemærk:

**BEMÆRK!**

Der findes også et alternativ til dette produkt fra GARANT!

Anbefalet produktnummer: 613610

### Teknisk beskrivelse

Antal nøgler	5
--------------	---

Nøglestørrelse, mål	metrisk
Producentbetegnelse	6003 Joker 5 Set 1
Ringstilling	15 grader
Materiale	Krom-mylobdæn-stål
Overflade	matforkromet
Målesystem, metrisk	ja
Målesystem, tommer	nej
Lang udførelse	nej
Produkttype	Skruenøgle

## Tilbehør

Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 17 mm	613800 17
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 8 mm	613800 8
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 19 mm	613800 19
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 13 mm	613800 13
Ringgaffelnøgle Nøglestørrelse 10 mm	613800 10