

**Stofklæbebånd Sæt med 4 dele, orange, Breddexlængde (mmxm): 38X25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083611 38X25
GTIN	4042448168436
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**tesa® 4671** har et basisstof af cellulld, **er ikke reflekterende, er fluorescerende** og egner sig til næsten **alle former for anvendelser**. Den er let at rive over **med hånden**; det er **muligt at fjerne** rester, den klæber også på **ru overflader** og **kan skrives på**.

Med stofklæbebåndet tesa® 4671 i neonfarver kan du klare en lang række forskellige opgaver sikkert og pålideligt – især til markering af forskellige elementer eller til events!

Stofklæbebåndet tesa® 4671 fås i fluorescerende neonfarver og bruges ofte af fagfolk til synlig markering af forskydelige elementer eller i forbindelse med events. Det egner sig til en lang række anvendelser som markering, fiksering, fastgørelse eller bundtning. Tesa® 4671 kan nemt rives over med hånden, er nemt at skrive på, ikke-reflekterende og kan formes. Kombinationen af akrylatbelagt stof og en klæbemasse af naturgummi giver en høj slidstyrke. Stofklæbebåndet kan fjernes uden rester og fås i følgende farver: neongrøn, neongul, neonorange og neonpink.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på tesa®-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

**Teknisk beskrivelse**

Producentbetegnelse	4671
---------------------	------

Stoffinhed	120 mesh
Med liner	nej
Lager luftfugtighed	50 - 70 %
Bæremateriale	Tekstil
Klæbemiddel	Naturgummi
Trækstyrke	7 N/mm
Strækevne	9 %
temperaturbestandig op til	140 °C
Farve	orange
Klæbebåndstype	enkeltidet
Længde	25 m
Bredde	38 mm
Tykkelse	0,28 mm
Lagertemperatur	15 - 35 °C
Klæbekraft på stål	0,35 N/mm
Produktnavnsegenskab	orange
Produkttype	Klæbebånd