

Garant**Hårdmetal- hammerborsæt, Bor-Ø: 5-12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	789015 5-12
GTIN	4062406262976
Artikelklasse	71C

Beskrivelse**Udførelse:**

Den markante og aggressive centrerspids muliggør aktiv centrering og optimal føring under boringen. Innovativt hoveddesign med korte lige starter giver en markant hurtigere boring og væsentligt højere stabilitet, også i armeret beton. Vibrationsoptimeret spiralform med kerneforstærkning. Kerner diameteren og borets spiralstigning er præcist afstemt til hinanden og sikrer dermed effektiv kraftoverførsel fra borehammeren til hårdmetalspidsen.

Fordel:

- **Korte spiralstarter og konkavt formede spånflader (skovleeffekt) giver hurtig bortledning af boremelet.**
- **Slitagemærker: til vurdering af, hvorvidt værktøjet stadig egner sig til boring af korrekte huller til dyvler.**
- **Ekstra, specielt formede kernesker: effektiv knusning af beton.**

Anvendelse:

Til boring i beton, granit og murværk – med højeste borekomfort.

Indhold:

Hammerbor nr. 789010: 1 stk.
i hver str. 5; 6; 8; længde 110 mm;
str. 6; 8; 10; 12; længde, 160 mm
Opbevaring i: kunststofkassette

Bemærk:

Når der anvendes ekstra lange bor (> 500 mm), skal der forinden bores for med et kort bor med samme diameter (for at undgå bøjningsbrud).

Teknisk beskrivelse

Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Slagboring
Skaft	SDS Plus
Produkttype	Stenbor

Tilbehør

Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 6X110 mm	789010 6X110
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 5X110 mm	789010 5X110
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 12X160 mm	789010 12X160
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 8X160 mm	789010 8X160
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 10X160 mm	789010 10X160
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 8X110 mm	789010 8X110
Hårdmetal- hammerbor SDS-plus Øxhel længde 6X160 mm	789010 6X160