

**VHB™-tape, transparent, Breddexlængde (mmxm): 19X11****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083787 19X11
GTIN	4054596308503
Artikelklasse	08M

**Beskrivelse****Udførelse:**

**Dobbeltsidet** kraftigt **klæbebånd** i ren akrylatlim (VHB) til vedvarende sikker fastgørelse. Klæber omgående, høj temperatur-, vejr-, UV- og opløsningsmiddelbestandighed. Fremragende tætningsfunktion, vibrationsdæmpende.

**3M™ 4910** er yderst transparent og kan således anvendes til montering af baggrundsbelyste, lysgennemtrængelige skilte, til kunstharpiksforstærket glas, metal, glas og materialer med høj overfladeenergi (HSE), dekorationsmateriale og lister, navneskilte og logoer, paneler og fastgørelser af stivere.

**Bemærk:**

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Yderligere 3M™ VHB™-bånd i forskellige tykkelser og længder fås på forespørgsel.

Klæbemiddel: akrylat

Længde: 11 m

Bredde: 19 mm

Tykkelse: 1 mm

**Teknisk beskrivelse**

Klæbekraft på stål	4,8 N/mm
Producentbetegnelse	4910
Klæbemiddel	akrylat

Længde	11 m
Bredde	19 mm
Tykkelse	1 mm
Materiale, afdækning	Silikonebehandlet PE-film
Farve	transparent
Bemærk	blødt at påføre
Bemærk	dæmpende
Bemærk	Fugtighedsbestandig
Lager luftfugtighed	50 %
Anvendelse	Tætning
Anvendelse	Montering
Anvendelse	Fastgørelse
Lagertemperatur	20 °C
Klæbebåndstype	dobbeltsidet
Mindst holdbar til	12 måned
Strækevne	300 %
Produktnavnsegenskab	transparent
Produkttype	Klæbebånd