



## PVC-klæbebånd blød, Farve: GREEN



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	083641 GREEN
GTIN	051115688225
Artikelklasse	08M

### Beskrivelse

#### Udførelse:

**3M™ 471F** kan anvendes til mærkning af farezoner og gange, til afdækning ved lakeringsarbejde samt til farvemarkeringer eller dekorationslister. Det klæber på mange forskellige overflader og kan derfor anbringes hurtigt, drypfrit og uden behov for tørring eller rengøring, og det kan fjernes igen uden limrester.

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebåndes specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

#### Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

### Teknisk beskrivelse

Farve	grøn
Lagertemperatur	20 °C

Klæbemiddel	Gummi-harpiks
Producentbetegnelse	471F
Klæbekraft på stål	3,9 N/mm
Længde	33 m
Lager luftfugtighed	50 %
Med liner	nej
Trækstyrke	31,5 N/mm
Tykkelse	0,13 mm
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Bredde	50 mm
Bæremateriale	PVC-folie
Klæbebåndstype	enkeltsidet
Strækevne	265 %
temperaturbestandig op til	75 °C
Produkttype	Klæbebånd