

**Garant****GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /  
plattestørrelse: DM/46****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/46
GTIN	4251414902428
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

**Bemærk:**

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: SCLCL

passende vendeskærsplatter: CC.. 1204..

Angrebsvinkel: 95 grader

Mindste forborings- $\varnothing$   $D_{\min}$ : 49 mm

Midterforskydning  $L_3$ : 27 mm

**Teknisk beskrivelse**

Skære- / skillested	40 mm
---------------------	-------

Angrebsvinkel	95 grader
Serie	Master Mute
System	DM
Midterforskydning L <sub>3</sub>	27 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SCLCL
Vendeplatteskrue	269023 4
Underlægsplade	259033 2
Samlet længde L	32 mm
passende vendeskærsplatter	CC.. 1204..
Skrue til underlagsplatte	269015 2
Mindste forborings-Ø D <sub>min</sub>	49 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

## Tilbehør

Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Spændeskruer Type 3	269022 3
Spændeskruer	269406
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændeskruer Type 4	269022 4