

Garant**GARANT Master Mute udskifteligt skærehoved, Venstre, System /
plattestørrelse: DM/51****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264839 DM/51
GTIN	4251414902862
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Udførelse:**

Til gevinddrejeplatte størrelse 16.

Passer til:

Borestangskafter nr. 264930, 264934 og 264938.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Indvendig køling: ja

System: DM

Skære- / skillested: 40 mm

ISO-kode vendeskærsplatte: DIL

passende vendeskærsplatter: 16

Angrebsvinkel: 90 grader

Mindste forborings-Ø D_{\min} : 48 mm

Midterforskydning L_3 : 25 mm

Teknisk beskrivelse

Angrebsvinkel	90 grader
Serie	Master Mute
System	DM
Skrue til underlagsplatte	269027 3
ISO-kode vendeskærsplatte	DIL
Samlet længde L	35 mm
Mindste forborings- \varnothing D_{\min}	48 mm
Klo, skrue , O-ring	279835 2
Underlægsplade	279820 1
passende vendeskærsplatter	16
Midterforskydning L_3	25 mm
Skære- / skillested	40 mm
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved

Tilbehør

Spændejernsenhed Type 2	279835 2
Underlagsplatte Type 1	279820 1