

Garant GRIDLINE

**Filebænk med hjulenhed, højde 950 mm med bøge-multiplex-plade, 20×20G,
Pladelængde: 1500mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	923644 1500
GTIN	4062406264925
Artikelklasse	9GG

Beskrivelse**Udførelse:**

Filebænk i stabil stålkonstruktion med støttebjælke af 4-kantet rør, **skuffer med 100 % helt udtræk** og differentialeudtræk samt 75 kg bæreevne. **Separat oplåsning af skufferne med én hånd** sikrer, at skufferne ikke går op under transport. Hjulenhed med 2 drejhjul og 2 faste hjul Ø100 mm med massiv gummibelægning. Filebænken kan hæves eller sænkes jævnt via 2K-Haptoprene®-løftegrebet, hvilket giver komplet stabilitet på anvendelsesstedet eller let transport. Hjulenheden kan belastes op til **400 kg** (filebænk inkl. indhold). Fødder med plastglidere, der skåner gulvet. Skuffekabinet 24G, kan låses centralt med cylinderlås.

Bestykning:

Lågehøjde (venstre) mm: 625

Antal hylde, højdeindstillelige (venstre): 1

Skuffefronthøjde (højre) mm: 100, 125, 150, 250

Lakering:

Korpus, fodstykker og skuffekorpus lysegrå RAL 7035, frontskuffer antracit RAL 7016, **køreenhed altid antracit RAL 7016**(kan ikke konfigureres), **pulverlakeret. Skuffekorpuset kan ikke konfigureres; altid lysegrå RAL 7035.**

Teknisk beskrivelse

Maks. bæreevne, hjulenhed	400 kg
Arbejdsplade, længde	1500 mm

Skuffer, nyttebredde i G	20
Skuffer, nyttedybde	500 mm
Skuffer, nyttebredde	500 mm
Skuffekabinet, nyttehøjde	625 mm
Skuffer, nyttedybde i G	20
Understelsdybde	700 mm
Højde	950 mm
Separat oplåsning af skuffer	Enhånds
Understelsbredde	1300 mm
Arbejdsplade, tykkelse	50 mm
Vægt	173 kg
Skuffer, nytteflade i G	20×20
Arbejdsplade, dybde	750 mm
Stiktype indgang	F
Nominel spænding	250 V
Konstruktionsudførelse	Stålrørskonstruktion
Materialetykkelse	1 mm
Filebænk, højde	950 mm
Skuffe/udtrækshylde, bæreevne	75 kg
Filebænk/arbejdsbord, bæreevne - maks. fladefordelt hyldebelastning (på træ)	400 kg
Pladetykkelse	50 mm
Skuffeudtræk (delvist/helt udtræk)	100 %
Døråbningsvinkel	180 grader
Cylinderlås	Modulær låseindsats
Farveudvalg	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Produktnavnsegenskab	20×20G
Produkttype	mobil filebænk

