

**Garant****Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX40****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637539 TX40
GTIN	4062406265472
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

**Norm:**

**DIN 7422**

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Ø indgangsside	17,5 mm
Profilmål A	6,6 mm
Længde	43 mm
Torx®-profil	TX40
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

