

**Garant****Skruebit, 1/4 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	631809 TX10
GTIN	4062406265359
Artikelklasse	61A

**Beskrivelse****Udførelse:**

Indvendig firkant med boring iht. DIN 3120-D 6,3.

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne.

**Materiale:**

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

**Teknisk beskrivelse**

Profilmål A	2,7 mm
Ø indgangsside	12,5 mm
Længde	36 mm
Torx®-profil	TX10
Drivfirkant	1/4 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats