

Garant**Skruebit, 3/8 tomme, til Torx® kort, Torx®-profil: TX25****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	637539 TX25
GTIN	4062406265441
Artikelklasse	61A

Beskrivelse**Udførelse:**

Smedet i stål af høj kvalitet og forsænket indvendigt for at sikre hurtigt greb om skrueindsatserne. Indvendig firkant iht. **DIN 3120**.

Klinge i højlegeret specialstål, blank.

Norm:

DIN 7422

Materiale:

Krom-vanadium-stål, matforkromet.

Teknisk beskrivelse

Profilmål A	4,4 mm
Længde	43 mm
Torx®-profil	TX25
Ø indgangsside	17,5 mm
Drivfirkant	3/8 tommer
Drivprofil	Skruetrækkere til TORX®-skruer
Produkttype	Topnøgleindsats

