

**Gulvmarkeringsbånd ekstra kraftig, Farve: RED****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	083639 RED
GTIN	76308141011
Artikelklasse	08M

Beskrivelse**Udførelse:**

3M™ farve- og gulvmarkeringsbåndene egner sig optimalt til bygningsvedligeholdelse og til forbedring af sikkerheden på anlæg. De farvede PVC-klæbebåndes specielle struktur gør dem modstandsdygtige over for ridser, slitage, forvitring og de fleste kemikalier. Let at arbejde med, meget blødt at påføre også på ujævne overflader.

3M™ 971 er et meget slidstærkt klæbebånd og er specielt udviklet til brug på områder med meget store belastninger. Selv på flader med konstant belastning fra gaffeltrucks og mange pallebevægelser, ses det stadig tydeligt. I tilfælde, hvor der hyppigt skiftes processer, kan det hurtigt fjernes helt, når der foretages ændringer.

Bemærk:

Udløbsdatoen på 3M™-produkter henviser til overholdelse af de fastsatte retningslinjer for opbevaringen.

Teknisk beskrivelse

Lager luftfugtighed	40 - 65 %
Tykkelse	0,43 mm

Bredde	50 mm
Bæremateriale	Vinyl
Længde	33 m
Lagertemperatur	15 - 25 °C
Holdbarhed fra fremstillingsdato	12 måned
Farve	rød
Klæbemiddel	Gummi-harpiks
Strækevne	247 %
Trækstyrke	12,31 N/mm
Klæbekraft på stål	0,4 N/mm
Med liner	ja
Producentbetegnelse	971
Klæbebåndstype	enkeltidet
Produkttype	Gulvmarkeringsbånd