

SWISS TOOLS

Skærehoved, højre, System / plattestørrelse: ST/12**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264826 ST/12
GTIN	2050002059221
Artikelklasse	29D

Beskrivelse**Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

Reservedel:

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

Bemærk:

Det er muligt at kombinere alle udskiftelige skærehoveder med alle borestangsskafter i det samme system (GL, QC, DM).

Teknisk beskrivelse

Samlet længde L	35 mm
Skære- / skillested	25 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDUCR
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..
Mindste forborings-Ø D_{min}	32 mm
Plattestørrelse	11 mm

Midterforskydning L ₃	17 mm
Vendeplattetilknytning	venstre og neutral
Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	højre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved