

SWISS TOOLS

**Skærehoved, Venstre, System / plattestørrelse: ST/12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	264827 ST/12
GTIN	2050002059368
Artikelklasse	29D

**Beskrivelse****Passer til:**

Borestangsskafter nr. 320102, 320104, 320407, 320409 og 320410.

**Reservedel:**

Vendeplatteskruer fås på forespørgsel.

**Teknisk beskrivelse**

Skære- / skillested	25 mm
Midterforskydning $L_3$	17 mm
Plattestørrelse	11 mm
ISO-kode vendeskærsplatte	SDUCL
Mindste forborings- $\varnothing D_{\min}$	32 mm
Samlet længde L	35 mm
Vendeplattetilknøytning	højre og neutral
passende vendeskærsplatter	DC.. 11T3..

Angrebsvinkel	93 grader
Indsatstype	Venstre
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skærehoved