

Garant**Gevindbakke Venstregevind, M-LH: M42****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	140620 M42
GTIN	4062406266196
Artikelklasse	11K

Beskrivelse**Udførelse:**

Lukket forslidset form.

1 3/4 gevind skærfas.

Skæreretning: Venstre

Toleranceklasse: DIN 13 6g

Stigning: 4,5 mm

Udvendig Ø: 90 mm

Højde: 36 mm

Teknisk beskrivelse

Højde	36 mm
Udvendig Ø	90 mm
Toleranceklasse	DIN 13 6g
Stigning	4,5 mm
Gevindstørrelse	M42

Gevindtype	M-LH
Flankevinkel	60 grader
Skæremateriale	HSS
Norm	EN 22568
Skæreretning	Venstre
Produkttype	Gevindbakke

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet		
Stål < 500 N/mm ²	egnet		
Stål < 750 N/mm ²	egnet		
Olie	egnet		
tør	betinget egnet		