

Garant**Profilstødholder til firkant-skærsæt Ø DS 20 mm, fra firkant: 14mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290330 14
GTIN	4062406352240
Artikelklasse	29K

Beskrivelse**Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

Teknisk beskrivelse

Mindste forborings-Ø D_{\min}	13 mm
Skrue	290399 2
Skaft-Ø	20 mm
egnet til firkant	14 - 16 mm
Nyttelængde L_1	50 mm
Midterforskydning L_3	7 mm
Skærholder-Ø D_1	13 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde L_s	50 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

