

**Garant****Profilstødholder til firkant-skærsæt Ø DS 32 mm, fra firkant: 17mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	290334 17
GTIN	4062406352295
Artikelklasse	29K

**Beskrivelse****Bemærk:**

- Ved bearbejdningscentre skal du bruge justeringshjælpen nr. 290397 og et måleur til at kontrollere spindelorienteringen med.
- På drejemaskiner uden Y-akse skal der bruges excenterbøsning nr. 290391 – 290393 til nøjagtig indstilling af Y-koordinaten.

**Teknisk beskrivelse**

Nyttelængde $L_1$	52 mm
Skærholder-Ø $D_1$	16 mm
Mindste forborings-Ø $D_{min}$	16 mm
Skrue egnet til firkant	290399 3 17 - 19 mm
Midterforskydning $L_3$	8,5 mm
Skaft-Ø	25 mm
Indvendig køling	ja
Skaftlængde $L_s$	100 mm
Skaft	Kombiskaft
Produkttype	Not- og profilstødningsværktøj

