

Kroepelin
Längenmesstechnik**Digitalt indvendigt måleur, Måleområde: 2,5-12,5mm****Bestillingsdata**

| | |
|---------------------|-----------------|
| Bestillingsnummeret | 438965 2,5-12,5 |
| GTIN | 2050002040939 |
| Artikelklasse | 46Q |

Beskrivelse**Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. **Digitalvisning af absolut værdi.**

Ved indtastning af **preset-værdier** kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Leveringsomfang:

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning.

Specialtilbehør:

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440; trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

Teknisk beskrivelse

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Gentagelsesnøjagtighed | 0,005 mm |
| Antal medfølgende batterier | 2 |
| Min. nyttebredde | 0,4 mm |
| Målekraft | 0,8 - 1,2 N |
| Måleområde | 2,5 - 12,5 mm |
| Fejlgrænse | 0,015 mm |

| | |
|---|---------------------------------|
| Skærets radius | 0,1 mm |
| Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 12 mm |
| Maks. nyttedybde | 0,7 mm |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 |
| Beskyttelsesklasse IP | IP 67 |
| Energiforsyning | Batteridrevet |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,01 mm |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,02 mm |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,001 mm |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,05 mm |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,005 mm |
| Taltrinværdi kan omstilles | 0,002 mm |
| Norm | Fabriksstandard |
| Reverserbar aflæsning | mm / tomme |
| Interface | Bluetooth-port |
| Interface | Digimatic-interface |
| Interface | Digimatic-interface |
| Måleværdisikring | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj | digital |
| Kalibrering | C7 |
| Produkttype | Indvendigt måleur |

Services

| | |
|--|----------|
| KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S | 023450 S |
| DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S | 023460 S |

Tilbehør

| | |
|---------------------------|-----------|
| Tilslutningskabel Type D2 | 497440 D2 |
|---------------------------|-----------|

| | |
|---|-------------|
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type | 498975 |
| Kontaktfladeadapter Type A2 | 498954 A2 |
| Tilslutningskabel Type USB2 | 497440 USB2 |
| Tilslutningskabel Type D1 | 497440 D1 |
| Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3 | 081561 LR3 |
| Modtager / tastaturinterface USB Type | 498965 |