


Garant**XOMU146715ZZER, HB4715, Type: HART**

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	213042 HART
GTIN	4062406267131
Artikelklasse	21A

Beskrivelse

Udførelse:

Innovativt vendeplatteteknisk koncept med **dobbeltsidede** 3-skærs vendeskærsplatter (2x3 skær).

Effektive skærematerialer giver særligt høj **rentabilitet**.

Bemærk:

Vejledende værdier for $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p \text{ maks.}}$

Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$: 3 mm

Tilspænding f_z pr. tand: 0,9 mm

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	1,5 mm
Type	HÅRD
Tilspænding f_z pr. tand	0,9 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	XOMU146715ZZER
Type	HB4715
Skæremateriale	HM

anbefalet skæredybde $a_{p \text{ maks.}}$	0,8 mm
Maks. skæredybde $a_{p \text{ maks}}$	3 mm
Programmeringsradius ved $a_{p \text{ maks.}}$	3 mm
Antal skift/skær	6
Belægning	AlTiN
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

Brugerdata

	Egnet til	V_c	ISO-kode
Stål < 50 HRC	egnet	110 m/min	H
Stål < 55 HRC	egnet	80 m/min	H
Stål < 60 HRC	egnet	50 m/min	H
GG (G)	betinget egnet	200 m/min	K
tør	egnet		
Luft	egnet		