

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitalt indvendigt måleur med trepunktsaftastning, Måleområde: 10-20mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 438985 10-20  |
| GTIN                | 2050002040977 |
| Artikelklasse       | 46Q           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. **Digitalvisning af absolut værdi.**

Ved indtastning af **preset-værdier** kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi. 3-punkts-aftastning til hurtige og sikre måleværdier.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning.

**Specialtilbehør:**

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440; trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

**Teknisk beskrivelse**

|   |            |
|---|------------|
| Måleområde  | 10 - 20 mm |
| Maks. nyttedybde                                  | 3,5 mm     |
| Målekontaktform                                   | 2          |
| Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081561 LR3 |
| Fejlgrænse  | 0,02 mm    |

|                                     |                                 |
|-------------------------------------|---------------------------------|
| Målekraft                           | 1,1 - 1,6 N                     |
| Min. nyttebredde                    | 1,6 mm                          |
| Maks. følerarmslængde L (måledybde) | 75 mm                           |
| Gentagelsesnøjagtighed              | 0,01 mm                         |
| Antal medfølgende batterier         | 2                               |
| Beskyttelsesklasse IP               | IP 67                           |
| Energiforsyning                     | Batteridrevet                   |
| Taltrinværdi kan omstilles          | 0,01 mm                         |
| Taltrinværdi kan omstilles          | 0,002 mm                        |
| Taltrinværdi kan omstilles          | 0,005 mm                        |
| Taltrinværdi kan omstilles          | 0,001 mm                        |
| Taltrinværdi kan omstilles          | 0,02 mm                         |
| Taltrinværdi kan omstilles          | 0,05 mm                         |
| Norm                                | Fabriksstandard                 |
| Reverserbar aflæsning               | mm / tomme                      |
| Interface                           | Bluetooth-port                  |
| Interface                           | Digimatic-interface             |
| Interface                           | Digimatic-interface             |
| Måleværdisikring                    | Indstilling af nulpunkt én gang |
| Måleværktøj                         | digital                         |
| Kalibrering                         | C7                              |
| Produkttype                         | Indvendigt måleur               |

## Services

|  |          |
|--|----------|
| KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S      | 023450 S |
| DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S | 023460 S |

## Tilbehør

|   |             |
|---|-------------|
| Tilslutningskabel Type D2   | 497440 D2   |
| Tilslutningskabel Type USB2   | 497440 USB2 |
| Alkali-mangan-batterier International<br>konstruktionsstørrelse LR3 | 081561 LR3  |
| Kontaktfladeadapter Type A2   | 498954 A2   |
| Tilslutningskabel Type D1   | 497440 D1   |
| Modtager / tastaturinterface USB Type                               | 498965      |
| Multi-modtager / tastaturinterface USB Type                         | 498975      |