

**Kroepelin**  
Längenmesstechnik**Digitalt indvendigt måleur med trepunktsaftastning, Måleområde: 40-60mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	438985 40-60
GTIN	2050002041004
Artikelklasse	46Q

**Beskrivelse****Udførelse:**

1 fast og 1 bevægelig følerarm med justerbare HM-kuglemålekontakter. **Digitalvisning af absolut værdi.**

Ved indtastning af **preset-værdier** kan afvigelserne bestemmes ud fra en vilkårlig værdi. 3-punkts-aftastning til hurtige og sikre måleværdier.

**Funktion:**

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

**Leveringsomfang:**

Inklusive 2 batterier nr. 081561 str. LR3, betjeningsvejledning.

**Specialtilbehør:**

Datakabeladapter nr. 498954 str. A2, datakabel nr. 497440; trådløs adapter nr. 498954 str. A5.

**Teknisk beskrivelse**

Fejlgrænse	0,02 mm
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081561 LR3
Målekraft	1,1 - 1,6 N
Maks. følerarmslængde L (måledybde)	84 mm
Min. nyttebredde	1,6 mm

Maks. nyttedybde	8 mm
Målekontaktform	3
Antal medfølgende batterier	2
Måleområde	40 - 60 mm
Gentagelsesnøjagtighed	0,01 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Energiforsyning	Batteridrevet
Taltrinværdi kan omstilles	0,002 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,005 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,05 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,01 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,02 mm
Taltrinværdi kan omstilles	0,001 mm
Norm	Fabriksstandard
Reverserbar aflæsning	mm / tomme
Interface	Bluetooth-port
Interface	Digimatic-interface
Interface	Digimatic-interface
Måleværdisikring	Indstilling af nulpunkt én gang
Måleværktøj	digital
Kalibrering	C7
Produkttype	Indvendigt måleur

## Services

KalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023450 S
DAkS-kalibreringUdvendige / indvendige hurtigfølere Type S	023460 S

## Tilbehør

Kontaktfladeadapter Type A2	498954 A2
Tilslutningskabel Type D1	497440 D1
Multi-modtager / tastaturinterface USB Type	498975
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR3	081561 LR3
Tilslutningskabel Type D2	497440 D2
Modtager / tastaturinterface USB Type	498965
Tilslutningskabel Type USB2	497440 USB2