



HM-universalbor, Bor-Ø: 12mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	787040 12
GTIN	9002741152087
Artikelklasse	76G

Beskrivelse

Udførelse:

Diamantslebet hårdmetalplatte på alle sider med **ekstraskarpe, superhårde skær**. Patenteret 4-dobbelt trinprofil til hurtig fjernelse af boremel.

Anvendelse:

Præcis **rotationsboring** i fliser, murværk og beton, metal, træ og kunststoffer.

Bemærk:

Vigtigt – kun til rotationsboring (ikke slagboring)!

Teknisk beskrivelse

Spirallængde	90 mm
Hel længde	150 mm
Bor-Ø	12 mm
Skæremateriale	HM
Anvendelse med slagfunktion / uden slagfunktion	Ingen slagboring
Skaft	Cylinderskaft
Produkttype	Universalbor